

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.3/16-20
GTIN	4062406037833
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,27 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	18 mm
Schroefdraad-Ø	30,162 mm
Gangen per inch	20
Kerngat-Ø	28,97 mm
Totale lengte L	180 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	60,32 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	1.3/16-20 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap