

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.5/8-24

Bestelgegevens

Bestelnummer	130030 1.5/8-24
GTIN	4062406036041
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 24
 Schroefdraad-Ø: 41,275 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 32 mm
 Schacht-vierkant □: 24 mm
 Kerngat-Ø: 40,35 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	24 mm
Kerngat-Ø	40,35 mm
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	200 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376

Schacht-Ø D _s	32 mm
Draadspoed	1,058 mm
Draaddiepte	82,55 mm
Gangen per inch	24
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1.5/8-24 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap