

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3/8-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 3/8-32
GTIN	4062406036959
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNEF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 32
Schroefdraad-Ø: 9,525 mm
Totale lengte L: 100 mm
Schacht-Ø D_s: 10 mm
Schacht-vierkant □: 8 mm
Kerngat-Ø: 8,85 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	28,59 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	100 mm
Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Norm	DIN 371

Schacht-Ø D _s	10 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	8,85 mm
Draadspoed	0,794 mm
Gangen per inch	32
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	3/8-32 UNEF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap