

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/8-20****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130031 1.1/8-20 |
| GTIN          | 4062406037758   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Schacht-vierkant □       | 18 mm     |
| Kerngat-Ø                | 27,37 mm  |
| Draadspoed               | 1,27 mm   |
| Totale lengte L          | 180 mm    |
| Snijmateriaal            | HSS E     |
| Norm                     | DIN 376   |
| Aantal spaangroeven      | 4         |
| Draaddiepte              | 57,15 mm  |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 22 mm     |
| Aantal snijkanten Z      | 4         |
| Gangen per inch          | 20        |
| Schroefdraad-Ø           | 28,575 mm |
| Draadsoort               | UN-LH     |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Draadafmeting                | 1.1/8-20 UN LH                             |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklass              | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklass              | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklass              | 2B   |
| Tolerantieklass              | 1B   |
| Tolerantieklass              | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklass              | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |