

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/4-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.3/4-14
GTIN	4062406036201
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 14
Schroefdraad-Ø: 44,45 mm
Totale lengte L: 220 mm
Schacht-Ø D_s: 36 mm
Schacht-vierkant □: 29 mm
Kerngat-Ø: 42,85 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	42,85 mm
Gangen per inch	14
Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Totale lengte L	220 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	36 mm
Draadspoed	1,814 mm
Aantal spaangroeven	4

Draaddiepte	88,9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	29 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1.3/4-14 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap