

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 7/8-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 7/8-27
GTIN	4062406035242
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	66,69 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	21,4 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Schroefdraad-Ø	22,23 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Draadspoed	0,941 mm
Gangen per inch	27
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	7/8-27 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap