

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1-27
GTIN	4062406035365
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	16 mm
Draadspoed	0,941 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	76,2 mm
Totale lengte L	160 mm
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	27
Kerngat-Ø	24,5 mm
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	1-27 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap