

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/8-18

Bestelgegevens

Bestelnummer	130030 1.3/8-18
GTIN	4062406035785
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNEF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 18
 Schroefdraad-Ø: 34,925 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 28 mm
 Schacht-vierkant □: 22 mm
 Kerngat-Ø: 33,7 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,411 mm
Schroefdraad-Ø	34,925 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	69,85 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	18

Norm	DIN 376
Totale lengte L	200 mm
Kerngat-Ø	33,7 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	1.3/8-18 UNEF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap