

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.10-24****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130031 NO.10-24 |
| GTIN | 4062406036683 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 4,83 mm
Totale lengte L: 70 mm
Schacht-Ø D_s: 6 mm
Schacht-vierkant □: 4,9 mm
Kerngat-Ø: 3,82 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|---------|
| Kerngat-Ø | 3,82 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schacht-vierkant □ | 4,9 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Totale lengte L | 70 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Schacht-Ø D _s | 6 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Draadspoed | 1,058 mm |
| Schroefdraad-Ø | 4,83 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Gangen per inch | 24 |
| Draaddiepte | 14,49 mm |
| Draadsoort | UNC-LH |
| Draadafmeting | 10-24 UNC LH |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |