

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.4-48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 NO.4-48
GTIN	4062406036546
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 48  
Schroefdraad-Ø: 2,85 mm  
Totale lengte L: 56 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Schacht-vierkant □: 2,7 mm  
Kerngat-Ø: 2,4 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	2,7 mm
Gangen per inch	48
Draaddiepte	8,55 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspeed	0,529 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm

Kerngat-Ø	2,4 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	56 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	2,85 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	4-48 UNF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap