


**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.8-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 NO.8-32
GTIN	4062406036614
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 32  
Schroefdraad-Ø: 4,17 mm  
Totale lengte L: 63 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
Schacht-vierkant □: 3,4 mm  
Kerngat-Ø: 3,42 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	63 mm
Draaddiepte	12,51 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	3,42 mm
Schroefdraad-Ø	4,17 mm
Gangen per inch	32

Draadspoed	0,794 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	8-32 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap