

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.7/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 1.7/16-12
GTIN	4062406040369
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 12  
Schroefdraad-Ø: 36,512 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 34,5 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	12
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	200 mm
Schroefdraad-Ø	36,512 mm
Kerngat-Ø	34,5 mm

Norm	DIN 376
Draaddiepte	73 mm
Draadspoed	2,117 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.7/16-12 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap