

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.10-24

Bestelgegevens

Bestelnummer	130035 NO.10-24
GTIN	4062406038922
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gangen per inch: 24
 Schroefdraad-Ø: 4,83 mm
 Totale lengte L: 70 mm
 Schacht-Ø D_s: 6 mm
 Schacht-vierkant □: 4,9 mm
 Kerngat-Ø: 3,82 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6 mm
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	24
Draaddiepte	14,49 mm

Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	70 mm
Kerngat-Ø	3,82 mm
Draadspoed	1,058 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	10-24 UNC
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap