

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/4-10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.1/4-10
GTIN	4062406042417
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 10  
 Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Schacht-vierkant □: 20 mm  
 Kerngat-Ø: 29,5 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	20 mm
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Draaddiepte	63,5 mm
Gangen per inch	10
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Totale lengte L	180 mm
Draadspoed	2,54 mm
Kerngat-Ø	29,5 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.1/4-10 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap