

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.5-44****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 NO.5-44
GTIN	4062406038809
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 44
Schroefdraad-Ø: 3,18 mm
Totale lengte L: 56 mm
Schacht-Ø D_s: 3,5 mm
Schacht-vierkant □: 2,7 mm
Kerngat-Ø: 2,7 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	3,18 mm
Totale lengte L	56 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	9,54 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Gangen per inch	44
Snijmateriaal	HSS E

Draadspoed	0,577 mm
Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Norm	DIN 371
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	2,7 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	5-44 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap