

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 2-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130035 2-8
GTIN	4062406040949
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 50,8 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 40 mm
 Schacht-vierkant □: 32 mm
 Kerngat-Ø: 47,8 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	32 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Draaddiepte	101,6 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	47,8 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	250 mm
Gangen per inch	8

Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Draadspoed	3,175 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UN
Draadafmeting	2-8 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap