

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 3/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 3/8-16
GTIN	4062406039240
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 9,525 mm
Totale lengte L: 100 mm
Schacht-Ø D_s: 10 mm
Schacht-vierkant □: 8 mm
Kerngat-Ø: 7,95 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	28,59 mm
Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Draadspoed	1,588 mm
Kerngat-Ø	7,95 mm
Schacht-vierkant □	8 mm

Gangen per inch	16
Schacht-Ø D _s	10 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	100 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3/8-16 UNC
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap