

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.3/8-14

Bestelgegevens

Bestelnummer	130035 1.3/8-14
GTIN	4062406040284
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 14
 Schroefdraad-Ø: 34,925 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 28 mm
 Schacht-vierkant □: 22 mm
 Kerngat-Ø: 33,3 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	200 mm
Draaddiepte	69,85 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	22 mm
Schroefdraad-Ø	34,925 mm
Gangen per inch	14
Schacht-Ø D _s	28 mm

Draadspoed	1,814 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	33,3 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1.3/8-14 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap