



Aantrekbout Haas-Mikron R 3 / 45° met boring en passing afgedicht, Geschikt voor conus: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	308680 40
GTIN	4045197701008
Artikelklasse	32Z

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Schroefdraad M	M16
Totale lengte L	57 mm
Kraag-Ø D	23 mm
L ₁	32 mm
Kop-Ø D ₁	15 mm

Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Geschikt voor conus	40
Sleutelwijdte	19 mm
Aantrekbouten-norm	MAS 403
Producttype	Aantrekbout

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308825 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40