

duMONT Spiebaanbroots HSS Passing P9, Type: 4B1



Bestelgegevens

Bestelnummer	290406 4B1
GTIN	662600888039
Artikelklasse	29J

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

Opmerking:

- **Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.**
- **Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.**
- **Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.**
- **BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).**
- **Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.**

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 172 mm

Spiebaanbreedte: 4 mm

Spiebaandiepte: 1,8 mm

voor boring-Ø volgens DIN 6885: 11 - 12 mm

Uitdiepslag in staal: 8 - 42 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 550 kg

Technische beschrijving

voor boring- \emptyset volgens DIN 6885	11 - 12 mm
Uitdiepslag in staal	8 - 42 mm
Aantal doorgangen	2
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	550 kg
Brootslengte	172 mm
Rugbreedte	6,46 mm
Spiebaandiepte	1,8 mm
Spiebaanbreedte	4 mm
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		

Accessoires

Opvulstuk voor broots nr. 290405 – 407 Type 4B1

290410 4B1