

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1/2-27

Bestelgegevens

Bestelnummer	130035 1/2-27
GTIN	4062406039349
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 27
 Schroefdraad-Ø: 12,7 mm
 Totale lengte L: 110 mm
 Schacht-Ø D_s: 11 mm
 Schacht-vierkant □: 9 mm
 Kerngat-Ø: 11,85 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,94 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	27
Kerngat-Ø	11,85 mm
Draaddiepte	25,4 mm

Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1/2-27 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap