

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/4-7

Bestelgegevens

Bestelnummer	130035 1.1/4-7
GTIN	4062406040192
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 7
 Schroefdraad-Ø: 31,75 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 25 mm
 Schacht-vierkant □: 20 mm
 Kerngat-Ø: 28,05 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	28,05 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Draadspoed	3,629 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	180 mm
Gangen per inch	7
Draaddiepte	63,5 mm

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	1.1/4-7 UNC
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap