

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.2-56****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 NO.2-56
GTIN	4062406038755
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 56
Schroefdraad-Ø: 2,18 mm
Totale lengte L: 45 mm
Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 1,78 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	2,18 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Draadspoed	0,454 mm
Draaddiepte	6,54 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Aantal snijkanten Z	3

Gangen per inch	56
Kerngat-Ø	1,78 mm
Totale lengte L	45 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	2-56 UNC
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap