

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.11/16-20

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer | 130031 1.11/16-20 |
| GTIN | 4062406038366 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------|
| Draadspoed | 1,27 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Schacht-Ø D _s | 36 mm |
| Draaddiepte | 85,72 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Totale lengte L | 220 mm |
| Schroefdraad-Ø | 42,862 mm |
| Kerngat-Ø | 41,68 mm |
| Gangen per inch | 20 |
| Schacht-vierkant □ | 29 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Draadsoort | UN-LH |

| | |
|------------------------------|--|
| Draadafmeting | 1.11/16-20 UN LH |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklassse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklassse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklassse | 2B |
| Tolerantieklassse | 1B |
| Tolerantieklassse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklassse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |