

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.3/8-6****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130035 1.3/8-6 |
| GTIN | 4062406040321 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 6
Schroefdraad-Ø: 34,925 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 28 mm
Schacht-vierkant □: 22 mm
Kerngat-Ø: 30,6 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------|
| Schacht-Ø D _s | 28 mm |
| Kerngat-Ø | 30,6 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Draaddiepte | 69,85 mm |
| Totale lengte L | 200 mm |
| Schroefdraad-Ø | 34,925 mm |
| Draadspoed | 4,233 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |

| | |
|------------------------------|--|
| Gangen per inch | 6 |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Schacht-vierkant □ | 22 mm |
| Draadsoort | UNC |
| Draadafmeting | 1.3/8-6 UNC |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |