

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M2X0,4

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M2X0,4
GTIN	4045197997609
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Kerngat-Ø	1,6 mm
Schroefdraad-Ø	2 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H

Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,4 mm
Draaddiepte	6 mm
Totale lengte L	45 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2×0,4
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap