

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/8-7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.1/8-7
GTIN	4062406042301
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 7
Schroefdraad-Ø: 28,575 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 22 mm
Schacht-vierkant □: 18 mm
Kerngat-Ø: 24,87 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	180 mm
Kerngat-Ø	24,87 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Draadspoed	3,629 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	7
Schacht-Ø D _s	22 mm

Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	57,15 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	1.1/8-7 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap