

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.5/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 1.5/8-16
GTIN	4062406040550
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 41,275 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 32 mm
Schacht-vierkant □: 24 mm
Kerngat-Ø: 39,8 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	32 mm
Totale lengte L	200 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	39,8 mm
Draaddiepte	82,55 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4

Gangen per inch	16
Draadspoed	1,588 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.5/8-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap