

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.10-56

Bestelgegevens

Bestelnummer	130035 NO.10-56
GTIN	4062406038861
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gangen per inch: 56
 Schroefdraad-Ø: 4,83 mm
 Totale lengte L: 70 mm
 Schacht-Ø D_s: 6 mm
 Schacht-vierkant □: 4,9 mm
 Kerngat-Ø: 4,39 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draadspoed	0,454 mm
Norm	DIN 371
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	4,39 mm

Schacht-Ø D _s	6 mm
Gangen per inch	56
Totale lengte L	70 mm
Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Draaddiepte	14,49 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	10-56 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap