

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.7/8-16

Bestelgegevens

Bestelnummer	130031 1.7/8-16
GTIN	4062406038557
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 16
 Schroefdraad-Ø: 47,625 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 36 mm
 Schacht-vierkant □: 29 mm
 Kerngat-Ø: 46,1 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	36 mm
Draaddiepte	95,25 mm
Totale lengte L	250 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	29 mm
Aantal snijkanten Z	4

Draadspoed	1,588 mm
Schroefdraad-Ø	47,625 mm
Gangen per inch	16
Kerngat-Ø	46,1 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.7/8-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap