

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M30X2****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130000 M30X2  |
| GTIN          | 4045197999610 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Norm                     | DIN 376    |
| Aantal spaangroeven      | 4          |
| Schacht-vierkant □       | 18 mm      |
| Totale lengte L          | 180 mm     |
| Draaddiepte              | 90 mm      |
| Aantal snijkanten Z      | 4          |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 22 mm      |
| Snijmateriaal            | HSS E      |
| Schroefdraad-Ø           | 30 mm      |
| Kerngat-Ø                | 28 mm      |
| Draadspoed               | 2 mm       |
| Tolerantieklasse         | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse         | ISO 1X 4HX |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklass              | ISO 2 6H                                   |
| Tolerantieklass              | ISO 2X 6HX                                 |
| Tolerantieklass              | 6H +0,05                                   |
| Tolerantieklass              | ISO 3 6G                                   |
| Tolerantieklass              | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklass              | 7H   |
| Tolerantieklass              | 7HX  |
| Tolerantieklass              | 7G   |
| Tolerantieklass              | 7GX  |
| Tolerantieklass              | 6H +0,10                                   |
| Tolerantieklass              | 6H +0,20                                   |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M30×2                                      |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |