

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1-12****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130036 1-12 |
| GTIN | 4062406042141 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 25,4 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 20 mm
Schacht-vierkant □: 16 mm
Kerngat-Ø: 23,25 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|----------|
| Draadspoed | 2,117 mm |
| Schroefdraad-Ø | 25,4 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Kerngat-Ø | 23,25 mm |
| Draaddiepte | 76,2 mm |
| Gangen per inch | 12 |
| Norm | DIN 376 |

| | |
|------------------------------|--|
| Totale lengte L | 160 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Schacht-Ø D _s | 20 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schacht-vierkant □ | 16 mm |
| Draadsoort | UNF-LH |
| Draadafmeting | 1-12 UNF LH |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |