

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 11/16-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 11/16-24
GTIN	4062406039578
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNEF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 24  
Schroefdraad-Ø: 17,462 mm  
Totale lengte L: 125 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Schacht-vierkant □: 11 mm  
Kerngat-Ø: 16,6 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	17,462 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Totale lengte L	125 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	24
Kerngat-Ø	16,6 mm

Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,058 mm
Draaddiepte	34,92 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	11/16-24 UNEF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap