

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.1/16-16
GTIN	4062406042196
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 26,988 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Schacht-vierkant □: 16 mm  
Kerngat-Ø: 25,5 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	26,988 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	160 mm
Gangen per inch	16
Norm	DIN 376

Schacht-vierkant □	16 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,588 mm
Kerngat-Ø	25,5 mm
Draaddiepte	54 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.1/16-16 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap