

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 1.1/8-16
GTIN	4062406040017
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 28,575 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Schacht-vierkant □: 18 mm  
Kerngat-Ø: 27,1 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,588 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Norm	DIN 376
Totale lengte L	180 mm

Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	57,15 mm
Kerngat-Ø	27,1 mm
Gangen per inch	16
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.1/8-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap