

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M48X5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M48X5
GTIN	4045197000781
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	43 mm
Totale lengte L	250 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	144 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	29 mm
Draadspoed	5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Schroefdraad-Ø	48 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	M
Draadafmeting	M48x5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap