

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 11/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 11/16-16
GTIN	4062406041830
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 17,462 mm
Totale lengte L: 125 mm
Schacht-Ø D_s: 14 mm
Schacht-vierkant □: 11 mm
Kerngat-Ø: 16 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	16 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	14 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	125 mm
Draaddiepte	34,92 mm

Schroefdraad-Ø	17,462 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Gangen per inch	16
Draadspoed	1,588 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	11/16-16 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap