

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.3-48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 NO.3-48
GTIN	4062406041014
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 48  
Schroefdraad-Ø: 2,52 mm  
Totale lengte L: 50 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Schacht-vierkant □: 2,1 mm  
Kerngat-Ø: 2,05 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	2,05 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	7,56 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,529 mm
Schroefdraad-Ø	2,52 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm

Totale lengte L	50 mm
Norm	DIN 371
Gangen per inch	48
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	3-48 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap