

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.7/8-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.7/8-14
GTIN	4062406043049
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	47,625 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	250 mm
Gangen per inch	14
Schacht-vierkant □	29 mm
Draaddiepte	95,25 mm
Draadspoed	1,814 mm
Kerngat-Ø	46 mm
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	1.7/8-14 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap