



Handlasermeter DISTO™, Type: D2



Bestelgegevens

Bestelnummer	465550 D2
GTIN	7640110696347
Artikelklasse	47C

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste kunststof behuizing met gebruiksvriendelijke knoppen met symboolopdruk. Hoogwaardige **Leica-optiek** in een bijzonder temperatuurbestendige en stabiele **magnesium behuizing**. Verlicht en roterend kleurendisplay voor optimale leesbaarheid. Power Range Technologie™ voor metingen **tot 150 m zonder richtbord**. Laserklasse 2 volgens ISO 16331-1 getest. Kleine en handzame handlasermeter voor binnentoepassingen.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Beschermtas en handlus. Inclusief 2 × batterij nr. 081561 gr. LR3.

Opmerking:

Datatransfer via Bluetooth® Smart ook op smartphone d.m.v. app Leica 'DISTO™ Plan' (Android vanaf versie 4.3, Apple vanaf iPhone 4s). Eenvoudig maken van schetsen.

Technische beschrijving

Gewicht	100 g
---------	-------

Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Lengte	116 mm
Hoogte	26 mm
IP-klasse	IP 54
Bereik	100 m
Optellen/afrekken	ja
Oproep van laatste metingen	ja
Minimaal-/maximaalmeting	ja
Breedte	44 mm
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Voeding	081561 LR3
Aansluiting	Bluetooth-interface
Multifunctioneel eindstuk	ja
Meetnauwkeurigheid	±1,5 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	2
Serie	DISTO™
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------