

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/4-24**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1.1/4-24
GTIN	4062406044596
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 24  
 Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Schacht-vierkant □: 20 mm  
 Kerngat-Ø: 30,75 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	20 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	30,75 mm
Draaddiepte	79,38 mm
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Aantal snijkanten Z	4

Draadspoed	1,058 mm
Gangen per inch	24
Norm	DIN 376
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1.1/4-24 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap