

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 3/4-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 3/4-18
GTIN	4062406041885
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 18  
Schroefdraad-Ø: 19,05 mm  
Totale lengte L: 125 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Schacht-vierkant □: 11 mm  
Kerngat-Ø: 17,75 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	18
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	57,15 mm
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	11 mm

Kerngat-Ø	17,75 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	125 mm
Draadspoed	1,411 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3/4-18 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap