

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M1,6X0,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M1,6X0,2
GTIN	4045197997517
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	1,6 mm
Draadspoed	0,2 mm
Aantal spaangroeven	2
Kerngat-Ø	1,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Draaddiepte	4,8 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	40 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M1,6×0,2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap