

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 7/8-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 7/8-24
GTIN	4062406041977
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 22,23 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 21,2 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,058 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	21,2 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	24

Draaddiepte	66,69 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	22,23 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	7/8-24 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap