

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M26X0,35

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M26X0,35
GTIN	4045197999238
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	26 mm
Totale lengte L	140 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX

Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Kerngat-Ø	25,65 mm
Draaddiepte	78 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	18 mm
Draadspoed	0,35 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M26×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap