

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 5/16-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 5/16-18
GTIN	4062406041403
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 18
Schroefdraad-Ø: 7,94 mm
Totale lengte L: 90 mm
Schacht-Ø D_s: 8 mm
Schacht-vierkant □: 6,2 mm
Kerngat-Ø: 6,55 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	23,82 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	8 mm
Gangen per inch	18
Draadspoed	1,411 mm
Kerngat-Ø	6,55 mm

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Totale lengte L	90 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	7,94 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	5/16-18 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap