

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 2-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 2-18
GTIN	4062406043131
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 18
Schroefdraad-Ø: 50,8 mm
Totale lengte L: 250 mm
Schacht-Ø D_s: 40 mm
Schacht-vierkant □: 32 mm
Kerngat-Ø: 49,5 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	1,411 mm
Kerngat-Ø	49,5 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	18
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	32 mm

Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Draaddiepte	101,6 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	250 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2-18 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap