

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 7/16-24**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 7/16-24
GTIN	4062406041526
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 24  
 Schroefdraad-Ø: 11,11 mm  
 Totale lengte L: 110 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
 Schacht-vierkant □: 7 mm  
 Kerngat-Ø: 10,1 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1,058 mm
Gangen per inch	24
Schroefdraad-Ø	11,11 mm
Kerngat-Ø	10,1 mm
Draaddiepte	33,33 mm

Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	7/16-24 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap