

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M19X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M19X0,35
GTIN	4045197998682
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	18,65 mm
Draaddiepte	57 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Totale lengte L	140 mm
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,35 mm
Schroefdraad-Ø	19 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	12 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M19×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap