

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/16-20**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1.1/16-20
GTIN	4062406044411
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 20  
 Schroefdraad-Ø: 26,99 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
 Schacht-vierkant □: 16 mm  
 Kerngat-Ø: 25,8 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	26,99 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	20
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Kerngat-Ø	25,8 mm
Aantal spaangroeven	4

Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	67,5 mm
Totale lengte L	160 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,27 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.1/16-20 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap